



**Nastro a tenuta ad alte prestazioni trasparente, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X5,5**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083770 50X5,5
GTIN	4054596382770
Classe articolo	08M

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il **3M™ 4411** è stato specificamente progettato per garantire una tenuta professionale su un collegamento o un cordone già esistenti esposti alla luce solare diretta, a temperature estreme e all'umidità. Grazie a un supporto di ionomero, possiede una **maggiore resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche.**

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Massa adesiva: Acrilato

Spessore: 1 mm

### Descrizione tecnica

Elasticità	547 %
Denominazione originale prodotto	4411N
Spessore	1 mm

## Scheda tecnica

Larghezza	50 mm
Lunghezza	5,5 m
Colore	trasparente
Resist. alla trazione	0,22 N/mm
Guaina conduttrice presente	sì
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Sigillatura
Temperatura di immagazzinamento	15 - 38 °C
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Massa adesiva	Acrilato
Durata minima	12 mese
Umidità dell'aria magazzino	30 - 70 %
resistente ad alte temperature fino a	90 - 150 °C
Forza adesiva su acciaio	1,34 N/mm
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente alle intemperie
Materiale supporto	Pellicola di ionomero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo