



Mola abrasiva piatta di precisione D×T×H (mm), 500×100×203, Modello: A46



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	590694 A46
GTIN	9003172046662
Classe articolo	53Y

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di rinvivatura.

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**
- **Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Mole abrasive piatte con **larghezza 100 mm** per la lavorazione economica di pezzi di grandi dimensioni.

Forma 5 con rientranza su un lato.

Uso:

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**
- **Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman).**

- **Raffreddamento con emulsione necessario, con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Specifica:**93A461I9AV.****Nota:**

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.

Forma: 5

Profondità arco F 1: 25 mm

Descrizione tecnica

Lavorazione	Rettifica in piano
Specifica:	93A461I9AV
Forma	5
Ø disco D	500 mm
Larghezza disco T	100 mm
Attributo del nome del prodotto	500×100×203
Ø foro H	203 mm
Ø arco P	300 mm
Profondità arco F 1	25 mm
Tipo di prodotto	Mola abrasiva piatta

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		

a umido max.

idoneo