



Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880400 10
GTIN	4021176644856
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per **l'allentamento e lo spostamento rapido e senza utensili** dei bracci dell'estrattore.

Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. **Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.**

Apertura esterna: 30 - 120 mm

Apertura interna: 70 - 180 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 4,5 t

Descrizione tecnica

Potenza	4,5 t
Apertura interna	70 - 180 mm
Prof. di serraggio fino a	100 mm
Apertura esterna	30 - 120 mm

Coppia max.	80 Nm
Esagono esterno	17 mm
Numero di ganci	2
Peso	1,44 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci