



Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725265 180
GTIN	3662424076558
Classe articolo	73R

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in esecuz. cromata, manici con rivestimento robusto. **Molla antiaffaticamento in plastica.** Taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,2 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Manici con rivestimento robusto
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente