



Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880400 20
GTIN	4021176645013
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per **l'allentamento e lo spostamento rapido e senza utensili** dei bracci dell'estrattore.

Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. **Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.**

Apertura esterna: 40 - 200 mm

Apertura interna: 100 - 260 mm

Prof. di serraggio fino a: 150 mm

Potenza: 6 t

Descrizione tecnica

Apertura interna	100 - 260 mm
Apertura esterna	40 - 200 mm
Potenza	6 t
Prof. di serraggio fino a	150 mm

Numero di ganci	2
Esagono esterno	22 mm
Coppia max.	150 Nm
Peso	3,315 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci