



Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880400 3
GTIN	4021176645198
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per **l'allentamento e lo spostamento rapido e senza utensili** dei bracci dell'estrattore.

Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. **Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.**

Apertura esterna: 65 - 250 mm

Apertura interna: 180 - 340 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 8,5 t

Descrizione tecnica

Potenza	8,5 t
Apertura esterna	65 - 250 mm
Apertura interna	180 - 340 mm
Prof. di serraggio fino a	200 mm

Numero di ganci	2
Esagono esterno	27 mm
Coppia max.	300 Nm
Peso	7,05 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci