

Garant**Spazzola per piattello carburo di silicio (SiC), Ø 63 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	575008 120
GTIN	4045197977724
Classe articolo	51P

Descrizione**Esecuzione:**

Setole in nylon con **percentuale di grana carburo di silicio** molto elevata per impiego universale.

Spazzole a piattello con **setole abrasive molto spesse (dotazione completa)** colate nel piattello in plastica. **Elevata stabilità dimensionale** grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.

Setole coniche per punti di difficile accesso. Maggiore flessibilità.

Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).

Vantaggi:

- **Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.**
- **Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.**
- **Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.**
- **Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Su **centri di lavorazione CNC** e nella **robotica**, preferibilmente nella **rettifica** con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: **sbavatura precisa, arrotondamento di spigoli,**

lavori di precisione dopo la fresatura, **finitura superficiale** ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	medio
Spessore setole	0,6 mm
Grana	120
Accostamento	0,3 (fine) – 1,5 (grosso) mm
Avanzamento	800 - 3000 mm/min
Attributo del nome del prodotto	Ø 63 mm
Ø Spazzola D ₁	63 mm
Ø Piattello D ₂	58 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Ø Superficie di lavoro	63 mm
Ø Foro d ₁	16 con cava mm
Lunghezza utile H ₁	30 mm
Velocità consigliata	1500 - 2500 min ⁻¹
Numero massimo giri	4500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Spazzola per piattello

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		

INOX	limitatamente adatto
Ti	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
CuZn	idoneo
Uni	idoneo
a umido max.	idoneo
a secco	limitatamente adatto

Accessori

Vite di serraggio con passaggio interno per LR Per Ø
Mandrino 16 mm

575096 16