



Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880960 4
GTIN	4021176850509
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull'apertura necessaria. L'elemento da estrarre viene smontato **a forza, evitando** che i bracci di presa **saltino o si spostino**.

Per estrazioni esterne **e** interne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.

Apertura esterna: 20 - 250 mm

Apertura interna: 225 - 325 mm

Profondità di serraggio: 50 mm

Prof. di serraggio fino a: 225 mm

Potenza: 10 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	225 mm
Profondità di serraggio	50 mm

Potenza	10 t
Apertura esterna	20 - 250 mm
Apertura interna	225 - 325 mm
Esagono esterno	27 mm
Numero di ganci	3
Coppia max.	300 Nm
Peso	11,99 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci