

**3M****Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ387****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083692 SJ387
GTIN	4054596308404
Classe articolo	08M

**Descrizione****Esecuzione:**

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Sistema di fissaggio **DUAL LOCK** per una **maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida** mediante semplice strappo.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	25 mm
Colore	nero
Denominazione originale prodotto	SJ387
Lunghezza	2,5 m
Spessore	6,1 mm
Numero di nastri adesivi richiudibili	1000
Campo di applicazione	Area interna ed esterna

Massa adesiva	Acrilato modificato
Resistente ad alte temperature fino a	-30 - 80 °C
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Durata minima	24 mese
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Tipo di prodotto	Nastro adesivo