

**Contenitore per rifiuti e portacenere combinati, Volume: 40l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987175 40
GTIN	4031068156718
Classe articolo	96S

**Descrizione****Esecuzione:**

Cestino portarifiuti in lamiera di acciaio zincata, termoverniciato, resistente alla luce e alle intemperie. Aperture su tutti e quattro i lati. Elemento di testa / portacenere in acciaio legato forato per lo spegnimento e lo smaltimento delle sigarette.

Cassetto raccogli-cenere rimovibile. Contenitore interno zincato rimovibile grazie agli sportelli a battente a chiusura anteriore. Bloccaggio sportelli mediante serratura quadra.

4 piedini in plastica, di cui i due anteriori regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Norma:**

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

**Fornitura:**

Inclusi cassetto raccogli-cenere, contenitore interno zincato, profilo di fissaggio per l'ancoraggio al suolo.

**Verniciatura:**

Corpo **termoverniciato** in antracite RAL 7016, elemento di testa in acciaio legato spazzolato.

**Descrizione tecnica**

Altezza	815 mm
---------	--------

Profondità	350 mm
Capacità	40 l
Larghezza	350 mm
Peso	25,4 kg
Capacità cassetto raccogli cenere	5 l
Tipo di prodotto	Portacenere