

● INNOVATEST®

Durometro Rockwell FENIX, Modello: 200ACL**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Classe articolo	49G

Descrizione**Esecuzione:**

Durometro Rockwell con massima precisione. Telaio macchina rigido anche per l'impiego in condizioni di officina difficili. Applicazione del carico di prova nel circuito di regolazione chiuso (**cella di carico, Closed Loop System**).

Norma:

DIN EN ISO 6508 e ASTM E-18

Fornitura:

Piastra di confronto per la durezza HRC con passo. Dotazione base pronta all'uso: cono Rockwell 120°, banco d'appoggio piano $\varnothing = 60$ mm. Incluso imballaggio di spedizione.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al consulente specializzato personale. Ulteriori accessori (ad es. supporti per prisma) su richiesta.

Descrizione tecnica

Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Peso	104 kg

Altezza	765 mm
Carico principale carico di prova	60, 100, 150 kg
Alimentazione elettrica	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Risoluzione	1 HR
Larghezza	270 mm
Altezza max. campione	260 mm
Precarico carico di prova	10 kg
Larghezza max. campione	150 mm
Lunghezza	555 mm
Utilizzo	Motorizzato
Procedura	Rockwell
Display	Indicatore analogico
Alimentazione	Alimentazione di rete
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Durometro