



## Tagliadadi meccanico, Per dadi: M12-M18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	884850 M12-M18
GTIN	4021176020148
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfilta facilmente senza rimanere incastrato.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva senza asta filettata	105 mm
Larghezza del tagliente	14 mm
Per dadi	M12-M18
Apertura	19 - 27 mm
Tipo di prodotto	Tagliadadi