

simatherm

Riscaldatore a induzione**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	883960
GTIN	2050001705921
Classe articolo	86H

Descrizione**Esecuzione:**

Il riscaldatore a induzione **portatile** brevettato lavora nel campo delle alte frequenze, ottenendo così un rendimento molto elevato. Temporizzazione e regolazione della temperatura integrate. Il controllo della temperatura garantisce il riscaldamento uniforme del pezzo.

Vantaggi:

Riscaldatore mobile e potente e, al contempo, molto leggero (3,5 kg) e maneggevole. **Nessuna** necessità di gioghi di appoggio: è sufficiente appoggiare direttamente il pezzo.

Uso:

Riscaldamento rapido e mirato di cuscinetti volventi, ruote dentate, bussole, ecc. Per montaggio delicato e sicuro su alberi, perni, ecc.

Fornitura:

Riscaldatore, sonda di temperatura, guanti di protezione contro il calore e borsa di trasporto.

Descrizione tecnica

Ø Interno pezzo minimo	20 mm
Potenza	1,5 kW
Peso pezzo massimo	10 kg
Range regolazione temperatura	20 - 180 °C
Ø Esterno pezzo massimo	160 mm
Serraggio	230 V

Alimentazione

Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Riscaldatore a induzione