

**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 175mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967260 175
GTIN	4045197694294
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in fusione di acciaio.

Apertura anteriore. Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio.

Vite di serraggio robusta con filettatura trapezoidale.

Vite di serraggio e guide protette dalle impurità.

Guida registrabile; superficie dell'incudine ampia e temprata.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce stringitubo n. art. 967285.

Piastra girevole n. art. 967280, staffa di serraggio n. art. 967290.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967550.

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Apertura	225 mm
Peso	24 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo

Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con Ø esterno

1 – 5 pollici

Tipo di prodotto

Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa

967330

Coppia di ganasce stringitubo Per morsa di Dim. 175

967285 175

Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 175

967280 175

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250

967328 300X250

Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967260 Per morsa di Dim. 175

967550 175