


**Garant****Sistema di serraggio con ganasce oscillante, Larghezza ganasce: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967150 120
GTIN	4045197612632
Classe articolo	91J

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce di serraggio robuste, di precisione in pregiata lega di alluminio. Ganasce fisse con banda magnetica permanente, ganasce oscillanti con magnete circolare ad alta tenuta.

**Vantaggi:**

Nessun fastidioso scivolamento del pezzo, anche con elevate pressioni di serraggio.

**Uso:**

Soluzione di serraggio straordinaria per componenti sia conici sia asimmetrici che per componenti standard pianparalleli.

Angolo di oscillazione fino a 16°.

Per tutte le morse con larghezza ganasce idonea.

**Descrizione tecnica**

Tipo di fissaggio	Magnete permanente
Larghezza ganasce	120 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

