

**Garant**
**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:  
M12X181**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**
**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Oscillazione: evaporato

Sporgenza totale Dim. A: 200 mm

 Ø Foro D<sub>1</sub>: 12,5 mm

 Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Ø Esterno D: 38 mm

 Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 181 mm

 L<sub>2</sub>: 7,5 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Foro D <sub>1</sub>	12,5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	181 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Filettatura M	M12×181
Ø Esterno D	38 mm

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari