

**HOLEX****Inserto a profilo completo a 55° interno destro, HBX820, Numero di filetti / Pollici: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270817 11
GTIN	4045197982599
Classe articolo	22B

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	11 mm
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HBX820
Tipo di filettatura	BSW
Tipo di filettatura	BSP
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Spessore	3,6 mm

Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	220 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	130 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		