


HOLEX**Morsa parallela intercambiabili, Larghezza ganasce: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967430 160
GTIN	4045197694416
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:****Interamente in acciaio.****Apertura anteriore.** Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce.

Vite di serraggio con filettatura trapezoidale, coperta e protetta dalle impurità.

Doppia guida prismatica con possibilità di registrazione.

Con prolunga dell'incudine per lavori di allineamento e rifilatura.

Con ganasce scanalate e temprate (intercambiabili).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Peso	27 kg
Apertura	210 mm
Profondità di serraggio	100 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	25 - 100 mm
Larghezza ganasce	160 mm

Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Copia di ganasce di ricambio con viti per n. art. 967430 Larghezza ganasce 160 mm	967440 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 160 mm	967722 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 160 mm	967724 160
Piastra base per morsa	967330
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 160 mm	967711 160
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 160 mm	967723 160
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 160/180	967540 160/180