

Garant
Allargatore in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 28mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	116620 28
GTIN	4062406097349
Classe articolo	11C

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto. Ottima stabilità nell'allargatura del foro.

Vantaggi:

Particolarmente adatti **per allargare** fori non circolari. Si possono compensare i fori disallineati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Nota:

Nota:

il Ø del preforo non deve essere inferiore a quello previsto (vedi tabella).

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Descrizione tecnica

Ø di preforatura minimo D_{min}	19,3 mm
Norma	DIN 343
Dimensione cono Morse CM	3
Ø Nominale D_C	28 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	128 mm
Numero taglienti Z	3
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,26 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	291 mm
Tolleranza Ø nominale	h8

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	170 mm
Angolo di affilatura	120 grado
Codolo	Cono Morse
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	12 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
a umido max.	idoneo		