



Disco abrasivo per sgrossatura "2 in 1", Ø Disco × Spessore disco: 230X8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5050 230X8
GTIN	4045197191755
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Struttura aperta e omogenea; applicazione inodore; tessuto con rinforzo in fibra di vetro per la massima sicurezza con lavorazione a freddo; foro di Ø 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.

- **Grana, legante, additivi abrasivi e rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di asportazione e durata.**
- **Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)**
- **Angolo di rettifica da 20° a 30°**
- **Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità periferica massima di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.**

Disco abrasivo per sgrossatura per **acciaio e INOX, lunga durata** ed elevata capacità di asportazione.
come 560500.

Specifica:

A30Q-BF (come n. art. 560500) per acciaio e INOX. Lunga durata ed elevate capacità di asportazione.

Contenuto:

40 pezzi / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Ø Disco	230 mm
Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	8 mm
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Contenuto	40
Sigla materiale abrasivo	A
Specifica	A30Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		

CuZn	limitatamente adatto
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto
a secco	idoneo

Accessori

Disco abrasivo per sgrossatura "2 in 1" Ø Disco × Spessore
disco 230X8 mm

560500 230X8