

**Paio di guanti Camapur® Cut 627+, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094476 10
GTIN	4008198762706
Classe articolo	04Q

Descrizione**Esecuzione:**

Camapur® Cut 627+. Guanto antitaglio flessibile per lavori di montaggio in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Con rivestimento PU sottile per elevata comodità e maggiore traspirabilità. Buona presa anche con i componenti leggermente oleosi. Particolarmente adatto per la lavorazione delle lamiere, attività di montaggio con pericolo di taglio medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza al taglio	3
Presa se sporchi d'olio	moderata
Sensibilità tattile	buona
Privo di siliconi	sì

EN 388 resistenza allo strappo	4
Privi di DMF	sì
Materiale rivestimento	PU
Denominazione originale prodotto	Camapur Cut 627+
Misure guanti da lavoro	10
Presi da bagnati	moderata
Traspirazione	Ottima
Protezione contro il calore	non disponibile
Indossabilità	Ottima
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Serie	Camapur®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	14
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Proprietà elettrostatiche	0,3 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio / nero
Peso	73 g
Lunghezza	240 - 260 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

