

*asecos***Postazione di lavoro per sostanze pericolose Comfort Line, Larghezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 981132 1500 |
| GTIN | 4054923258495 |
| Classe articolo | 96G |

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta **struttura tubolare in alluminio**. Superficie anodizzata con elevata resistenza alle sostanze chimiche.

- **Vetrata laterale in ESG (vetro di sicurezza monolastra) da 5 mm.**
- **Controllo dell'aria di scarico e illuminazione antiriflesso attivabile e disattivabile mediante apposito interruttore.**
- **Cablaggio pronto con 5 m di cavo di rete.**
- **Elevata efficienza nel non fare fuoriuscire sostanze nocive grazie alla speciale tecnica di adduzione di aria pulita all'interno della postazione.**
- **Scarico dell'aria ottimale, resistente alle sostanze chimiche.**
- **Raccordo (DN 160) nell'area del tetto per il collegamento a impianto di scarico dell'aria centralizzato.**

Uso:

Indicato per tutti i lavori di travaso, pulizia e incollaggio con sostanze pericolose.

Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose assicurano il massimo in termini di sicurezza e di tutela della salute. Rispetto delle soglie prescritte per le postazioni di lavoro affinché vapori, gas o particelle sospese non contaminino l'aria. In caso di utilizzo conforme non possono formarsi nei luoghi chiusi miscele di aria e vapore potenzialmente esplosive.

Norma:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Fornitura:

Con superficie di lavoro in acciaio legato.

Nota:

È necessario collegare a un impianto di scarico dell'aria centralizzato.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|---|
| Profondità | 750 mm |
| Altezza utile | 1100 mm |
| Larghezza | 1500 mm |
| Altezza | 1400 mm |
| Peso | 163 kg |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per sostanze pericolose |