

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M118X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130020 M118X1
GTIN	4062406027438
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS
Norma: DIN 2184
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 1 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø codolo D_s: 56 mm
Quadro del codolo □: 44 mm
Ø preforo: 117 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	56 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Numero di scanalature per i trucioli	12
Norma	DIN 2184
Passo della filettatura	1 mm
Ø Filettatura	118 mm

Numero taglienti Z	12
Quadro del codolo □	44 mm
∅ Preforo	117 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Profondità filettatura	177 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M118×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare