

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M75X0,5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130020 M75X0,5
GTIN	4062406026202
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2184

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

 Ø codolo D<sub>s</sub>: 50 mm

Quadro del codolo □: 39 mm

Ø preforo: 74,5 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	75 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero di scanalature per i trucioli	8
Numero taglienti Z	8
Ø Preforo	74,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Norma	DIN 2184
Quadro del codolo □	39 mm
Profondità filettatura	112,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M75×0,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare