



Cassetta di trasporto impilabile verniciato, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963385 3
GTIN	4052939494869
Classe articolo	96H

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Verniciatura grigio-blu.

Altezza: 150 mm

Larghezza: 213 mm

Profondità: 327 mm

Dimensione nominale largh.: 200 mm

Dimensione nominale prof.: 300 mm

Descrizione tecnica

Colore	verniciato grigio-blu
Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Materiale	Lamiera di acciaio
Carico di impilaggio	1000 kg
Capacità	8 l
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì

Portata	60 kg
Altezza	150 mm
Profondità	327 mm
Modello	3
Larghezza	213 mm
Dimensione nominale largh.	200 mm
Dimensione nominale prof.	300 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile