

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M76X3****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130020 M76X3 |
| GTIN | 4062406026325 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Passo della filettatura | 3 mm |
| Ø Preforo | 73 mm |
| Numero taglienti Z | 8 |
| Materiale da taglio | HSS |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8 |
| Profondità filettatura | 114 mm |
| Norma | DIN 2184 |
| Quadro del codolo □ | 39 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Ø Filettatura | 76 mm |
| Ø Codolo D _s | 50 mm |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M76×3 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |