


Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1293 9,5
GTIN	4045197990907
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**. Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Come n. art. 202293.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	32 mm
Forma del codolo	HB
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Lunghezza complessiva L	72 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm^2	0,05 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø Tagliente D_c	9,5 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Numero denti Z	3

Ø Posizione libera D ₁	9,3 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Ø Codolo D _s	10 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,08 mm
Lunghezza taglienti L _c	22 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Contenuto	5
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M

GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idonea		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 9,5 mm	202293 9,5
--	------------