

Garant**Morse di precisione NC HiPo Clamp con amplificatore di forza, Modello: 125X****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360465 125X
GTIN	4045197991263
Classe articolo	31F

Descrizione**Esecuzione:**

- Precisione di accoppiamento 0,02 mm.
- Dimensioni di allineamento compatibili con le marche più comuni.
- Struttura universale per sistemi di ganasce diversi.
- Guida di scorrimento temprata a induzione.
- Mandrino completamente sigillato (ridotta necessità di pulizia).
- Fori filettati su ambo i lati per il fermapezzo.
- Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.
- Tutti i lati rettificati tranne quello frontale: Installazione orizzontale e laterale.
- Possibilità di montare trasmissione ad angolo.
- Mandrino completamente incapsulato e nitrurato.
- Filettatura per fermapezzo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Precisione di accoppiamento 0,02 mm.
- Guida di scorrimento temprata a induzione.
- Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.
- Tutti i lati rettificati tranne quello frontale: Installazione orizzontale e laterale.
- Mandrino completamente incapsulato e nitrurato.

Fornitura:

Incluse ganasce a gradino 361295 125 e 361296 125, 4 staffe di fissaggio e manovella.

Accessori speciali:

- Ganasce standard nella Dim. 125, ad es. n. art. 361400 – 361660, n. art. 362390 – 362600, n. art. 361295 e n. art. 361296.
- Set per allineamento e fissaggio, n. art. 360530.
- Fermapezzo e manovella, n. art. 360555; 360800.

- **Perno di serraggio n. art. 360025.**
- **Trasmissione ad angolo n. art. 360471.**
- **Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim. 125.**
- **Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.**

Nota:

- **Prolunga per corpo base 125 adatta al n. art. 360467_125 dell'elenco ricambi.**
- **La Dim. 125X viene fornita con ganasce 361295 125 e 361296 125. Possibilità di utilizzo con inserti di serraggio Xpent.**
- **La prolunga per corpo base 160 adatta è la n. art. 360420 160**

Nota Testo pubblicitario:

La Dim. 125X viene fornita con ganasce 361295 125 e 361296 125. Possibilità di utilizzo con inserti di serraggio Xpent.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo base a	424 mm
t	144 mm
Codice a colori per accessori adatti	HiPo
Lunghezza complessiva L	512 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Altezza ganasce h	39,5 mm
Distanza scanalatura p H7	20 mm
o – 0,02	40 mm
Campo di serraggio d	131 - 313 mm
Altezza corpo base c – 0,02	100 mm
Campo di serraggio b	0 - 182 mm
r ± 0,015	118 mm
Scanalatura longitudinale H7	20 mm
m ± 0,02	180 mm
s – 0,02	62 mm
Peso	35 kg

Larghezza corpo base B	125 mm
Serie	HiPoClamp
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Ganascia senza profilo, Click System Per modello 125	361962 125
Ganascia senza profilo per lato gradino Per modello 125	361972 125
Corpo base per prolunga Per modello 125	360467 125
Ganascia senza profilo, Click System Per modello 125	361952 125
Trasmissione ad angolo Per modello 125	360471 125
Ganascia a gradino fix Per larghezza ganasce 125 mm	361296 125
Ganascia a gradino reversibile, mobile Per larghezza ganasce 125 mm	361295 125
Morse di precisione NC HiPo Clampcon amplificatore di forza Modello 125O	360465 125O