




Pedana di lavoro modulo singolo, Modello: C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966150 C
GTIN	4003866402625
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in metallo leggero estremamente stabile, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Gradini in lamiera grecata di alluminio 555×250 mm.

Struttura modulare per configurazioni variabili e ampliabili.

Moduli aggiuntivi in 4 diverse altezze.

Come modulo base a due gradini con max. 3 gradini supplementari, adatta per l'impiego mobile.

Possibilità di aggiungere moduli a partire dal modulo Tipo B.

Norma:

DIN EN 14183.

Descrizione tecnica

Combinazione di moduli	B+C
Profondità pioli / gradini	250 mm
Altezza di lavoro	2,4 m
Materiale	Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio
Esecuzione scaletta	Gradino
Profondità della pedana	0,8 m
Altezza piattaforma senza corrimano	0,4 m

Peso combinazione di moduli	8,7 kg
Norma	DIN EN 14183
Larghezza pioli / gradini	555 mm
Peso modulo singolo	3,9 kg
Accessibilità	su un lato
Numero di gradini inclusa piattaforma	2
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro