

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M102X1

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130020 M102X1 |
| GTIN | 4062406027070 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: M
 Materiale da taglio: HSS
 Norma: DIN 2184
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 1 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø codolo D_s: 56 mm
 Quadro del codolo □: 44 mm
 Ø preforo: 101 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 12 |
| Profondità filettatura | 153 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |

| | |
|---------------------------|---|
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Numero taglienti Z | 12 |
| Passo della filettatura | 1 mm |
| Ø Filettatura | 102 mm |
| Norma | DIN 2184 |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Ø Preforo | 101 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Quadro del codolo □ | 44 mm |
| Ø Codolo D _s | 56 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M102×1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |