

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, TiN, MF: M55X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130025 M55X0,75
GTIN	4062406029807
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: M
Materiale da taglio: HSS
Norma: DIN 2184
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,75 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø codolo D_s: 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø preforo: 54,25 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	54,25 mm
Profondità filettatura	82,5 mm
Ø Filettatura	55 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Norma	DIN 2184
Classe di tolleranza	ISO 1 4H

Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero taglienti Z	6
Ø Codolo D _s	40 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	32 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M55×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare