


**Garant****Punta conica di precisione in HSS, Ø tagliente DC: 4-30,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Classe articolo	11C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Con punta forante affilata, senza necessità di preforo.** Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

**Uso:**

Foratura senza sbavature.

Lamiera in acciaio 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 – 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente D <sub>c</sub>	4 - 30,5 mm
Lunghezza complessiva	102 mm
Ø Gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
GG(G)	idonea		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		