

Garant
Punta a gradino in HSS 180°, vaporizzata, Per viti: M6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	117280 M6
GTIN	4045197036315
Classe articolo	11C

Descrizione
Esecuzione:

La parte forante e quella di svasatura hanno scanalature e biselli propri. In questo modo la punta a gradino resta intatta anche dopo diverse riaffilature.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature di teste di viti, forme H, J e K.
Esecuzione media a norma DIN 74, Foglio 2.

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	94 mm
Avanzamento f in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/gir,
$\varnothing D_2$ 2° gradino a 180° h8	11 mm
Per viti	M6
$\varnothing D_1$ 1° gradino a 180° h9	6,6 mm
Altezza gradino L_1 1° gradino a 180°	15 mm
Numero taglienti Z	2
\varnothing Codolo D_s	11 mm
Lunghezza complessiva L	142 mm
Rivestimento	vaporizzata
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 8376

Tolleranza Ø nominale	h9
Angolo di affilatura	118 grado
Angolo dell'elica	20-30 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h8
Angolo gradino di svasatura	180 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h8
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	idoneo	25 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		