

Garant**Morsa a 5 assi Xpent, Modello: 1-SET****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361100 1-SET
GTIN	4045197994868
Classe articolo	30N

Descrizione**Esecuzione:**

- Ottima accessibilità e perfettamente simmetriche.
- Sistema di serraggio modulare flessibile.
- Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
- Forza di serraggio fino a 40 kN con coppia di 90 Nm.
- Possibilità di posizionamento personalizzato di entrambi i moduli di serraggio sulla guida base.
- Campo di serraggio e range di regolazione variabili.
- Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
- Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.

Uso:

Perfette per la vera e propria lavorazione su 5 lati.

Con ganasce diverse sia per il serraggio tradizionale con superfici lisce sia per il serraggio di pezzi grezzi.

Fornitura:

Guida base, mandrino, prolunga per mandrino, manovella / chiave maschio esagonale (per modello 1S), modulo di serraggio fisso, modulo di serraggio mobile. 1 Xpent n. art. 361100 1, 2 ganasce riportate n. art. 361125 125, 2 inserti di serraggio n. art. 361142 125.

Accessori speciali:

Moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110, ganascia intermedia n. art. 361111, guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119, prolunghe per mandrino n. art. 361120, staffe di fissaggio n. art. 361165, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola n. art. 643329, fermapezzo n. art. 360094, ganasce riportate n. art. 361123 – 361138.

Nota:

Ganasce riportate adatte n. art. 361123 – 361137 e inserti di serraggio n. art. 361140 – 361151 non compresi nella fornitura. Per la situazione di serraggio S4 è necessaria un’ulteriore prolunga per mandrino n. art. 361120. Per una perfetta lubrificazione dell’utensile, si consiglia il grasso multiuso n. art. 083592 PLUS.

Descrizione tecnica

Lunghezza L	454 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Altezza h	45 mm
Larghezza B	125 mm
Coppia massima	90 Nm
Altezza corpo base c	165,5 mm
Dimensione apertura	5 mm
Dimensione apertura	10 mm
Serie	Xpent
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/5 Per modello 125	361142 125
Ganascia riportata standard Per modello 125	361125 125
Morsa a 5 assiXpent Modello 1	361100 1