

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M1,4X0,2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130000 M1,4X0,2
GTIN	4045197996282
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G

Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Passo della filettatura	0,2 mm
Ø Filettatura	1,4 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Preforo	1,2 mm
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	4,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1,4 × 0,2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare