

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M13X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130000 M13X1
GTIN	4045197998248
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: M
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 1 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 12 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1 mm
Materiale da taglio	HSS E
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	39 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	12 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	13 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M13×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare