

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M5X0,75**

**Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130000 M5X0,75 |
| GTIN            | 4045197997821  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Norma                | DIN 371    |
| Materiale da taglio  | HSS E      |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H         |
| Classe di tolleranza | 7HX        |
| Classe di tolleranza | 7G         |
| Classe di tolleranza | 7GX        |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Quadro del codolo □                  | 4,9 mm                                      |
| Ø Preforo                            | 4,25 mm                                     |
| Lunghezza complessiva L              | 70 mm                                       |
| Ø Filettatura                        | 5 mm  |
| Profondità filettatura               | 15 mm                                       |
| Passo della filettatura              | 0,75 mm                                     |
| Numero taglienti Z                   | 3   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 6 mm  |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3   |
| Tipo di filettatura                  | M   |
| Misura del filetto                   | M5×0,75                                     |
| Rivestimento                         | non rivestito                               |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | B   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                       |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                          |