

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M4,5X0,75****Dati di ordinazione**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 130000 M4,5X0,75 |
| GTIN            | 4045197997791    |
| Classe articolo | 10N              |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Norma                   | DIN 371    |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm      |
| Materiale da taglio     | HSS E      |
| Ø Filettatura           | 4,5 mm     |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 6 mm       |
| Profondità filettatura  | 13,5 mm    |
| Numero taglienti Z      | 3          |
| Passo della filettatura | 0,75 mm    |
| Ø Preforo               | 3,75 mm    |
| Quadro del codolo □     | 4,9 mm     |
| Classe di tolleranza    | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX   |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3   |
| Tipo di filettatura                  | M   |
| Misura del filetto                   | M4,5×0,75                                   |
| Rivestimento                         | non rivestito                               |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | B   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                       |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                          |