

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M4X0,7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130000 M4X0,7
GTIN	4045197997760
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,7 mm
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	63 mm
Ø Filettatura	4 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G

Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Profondità filettatura	12 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Ø Preforo	3,3 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4×0,7
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare