

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M42X2

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130000 M42X2 |
| GTIN | 4045197625311 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------|
| Quadro del codolo <input type="checkbox"/> | 24 mm |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Ø Preforo | 40 mm |
| Ø Filettatura | 42 mm |
| Ø Codolo D _s | 32 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05 |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H |
| Classe di tolleranza | 7HX |
| Classe di tolleranza | 7G |
| Classe di tolleranza | 7GX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,10 |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20 |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Profondità filettatura | 126 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M42×2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |