

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M11X0,5**

**Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130016 M11X0,5 |
| GTIN            | 4062406022389  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Passo della filettatura | 0,5 mm     |
| Classe di tolleranza    | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza    | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza    | 6H +0,20   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza    | 7H         |
| Classe di tolleranza    | 7HX        |
| Classe di tolleranza    | 7G         |
| Classe di tolleranza    | 7GX        |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3  |
| Quadro del codolo □                  | 7 mm   |
| Ø Filettatura                        | 11 mm  |
| Numero taglienti Z                   | 3  |
| Norma                                | DIN 376  |
| Ø Preforo                            | 10,5 mm  |
| Materiale da taglio                  | HSS E  |
| Lunghezza complessiva L              | 110 mm   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 9 mm   |
| Profondità filettatura               | 27,5 mm  |
| Tipo di filettatura                  | MF-LH  |
| Misura del filetto                   | M11×0,5  |
| Rivestimento                         | TiN  |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                       |
| Norma filettatura                    | DIN 13   |
| Forma dell'imbocco                   | C  |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR             | no   |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                       |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza  |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                             |