

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 11/16-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 11/16-24
GTIN	4062406037338
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNEF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 24

Ø Filettatura: 17,462 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø Codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø Preforo: 16,6 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	34,92 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Ø Filettatura	17,462 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	125 mm
Numero taglienti Z	3

Filetti per pollice	24
Passo della filettatura	1,058 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	16,6 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	11/16-24 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare