

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 9/16-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 9/16-12
GTIN	4062406035006
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 14,29 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 11 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 12,15 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	2,117 mm
Filetti per pollice	12
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	11 mm

Ø Filettatura	14,29 mm
Profondità filettatura	57,16 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	12,15 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	9/16-12 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare