

**Garant**

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1.1/16-18**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.1/16-18
GTIN	4062406037703
Classe articolo	10N

## Descrizione

### Nota:

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNEF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 18  
 Ø Filettatura: 26,988 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Quadro del codolo □: 16 mm  
 Ø Preforo: 25,8 mm

## Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	16 mm
Ø Filettatura	26,988 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Filetti per pollice	18
Ø Preforo	25,8 mm
Numero taglienti Z	4

Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,411 mm
Profondità filettatura	54 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	1.1/16-18 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare