

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 3/4-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 3/4-24
GTIN	4062406035143
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 24
Ø Filettatura: 19,05 mm
Lunghezza complessiva L: 125 mm
Ø Codolo D_s: 14 mm
Quadro del codolo □: 11 mm
Ø Preforo: 18,1 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,058 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Profondità filettatura	57,15 mm
Ø Filettatura	19,05 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	18,1 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm

Filetti per pollice	24
Ø Codolo D _s	14 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	3/4-24 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare