

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: NO.5-44****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 44
Ø Filettatura: 3,18 mm
Lunghezza complessiva L: 56 mm
Ø Codolo D_s: 3,5 mm
Quadro del codolo □: 2,7 mm
Ø Preforo: 2,7 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	3,18 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Profondità filettatura	9,54 mm
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Filetti per pollice	44
Materiale da taglio	HSS E

Norma	DIN 371
Ø Preforo	2,7 mm
Passo della filettatura	0,577 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	5-44 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare