

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 2-20**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 2-20
GTIN	4062406036409
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 20  
 Ø Filettatura: 50,8 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø preforo: 49,58 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Preforo	49,58 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	50,8 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	1,27 mm
Norma	DIN 376

Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Filetti per pollice	20
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	101,6 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2-20 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare