

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.1/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1.1/8-16
GTIN	4062406037772
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,588 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	27,1 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Filettatura	28,575 mm
Profondità filettatura	57,15 mm
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	18 mm
Ø Codolo D _s	22 mm
Filetti per pollice	16
Tipo di filettatura	UN-LH

Misura del filetto	1.1/8-16 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare