

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 11/16-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 11/16-12
GTIN	4062406037369
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 17,462 mm
Lunghezza complessiva L: 125 mm
Ø Codolo D_s: 14 mm
Quadro del codolo □: 11 mm
Ø Preforo: 15,5 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	2,117 mm
Filetti per pollice	12
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	14 mm
Ø Preforo	15,5 mm

Quadro del codolo □	11 mm
Ø Filettatura	17,462 mm
Profondità filettatura	34,92 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	125 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	11/16-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare