

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: NO.8-32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 NO.8-32
GTIN	4062406036614
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 32
Ø Filettatura: 4,17 mm
Lunghezza complessiva L: 63 mm
Ø Codolo D_s: 4,5 mm
Quadro del codolo □: 3,4 mm
Ø Preforo: 3,42 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	63 mm
Profondità filettatura	12,51 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	3,42 mm
Ø Filettatura	4,17 mm
Filetti per pollice	32

Passo della filettatura	0,794 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	8-32 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare